


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGN040ZDSFKSG



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Σχεδίαση	καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 45 AC / < 70 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	44,6
Διαστάσεις [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Υλικό κατασκευής	Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E12289



Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGN040ZDSFKSG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm; AWG 18

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: μπορεί να τοποθετηθεί μπλεντάζ



Σύνδεση

