


Αντίσταση τερματισμού για δίκτυο Profibus DP

Profibus Terminat. Resistor



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

9,9

Διαστάσεις

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Αντίσταση τερματισμού για δίκτυο Profibus DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6 Nm



Σύνδεση

