


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0030C04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές;
Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Σημείωση για θερμοκρασία
περιβάλλοντος

21 ημέρες: ...120

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

1479

Διαστάσεις

[mm]

28 x 15 x 38

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0030C04

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 30 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με ασύνδετο μπλεντάζ



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό