


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGA050MSS0010C04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

314

Διαστάσεις

[mm]

38 x 15 x 31

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: TPU μαύρο

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Η αντίσταση τερματισμού για το δίκτυο CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένη στον M12 κονέκτορα.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα


ASTGA050MSS0010C04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, Μωβ, Ø 6,7 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επνικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με ασύνδετο μπλεντάζ



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
screen =	Θωράκιση