


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

< 45 AC / < 70 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

47,6

Διαστάσεις [mm]

20 x 20 x 58

Υλικό κατασκευής

Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH040MSSFKSG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: B; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: μπορεί να τοποθετηθεί μπλεντάζ



Σύνδεση

