


## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGF030MSSFKSG



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 30 AC/DC

## Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

8,733

Διαστάσεις

[mm]

12 x 12 x 45

Υλικό κατασκευής

PBT; PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

5

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

# E12357



## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGF030MSSFKSG

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Θήκη καλωδίου: Ø 3,5...5 mm

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: 5; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



### Σύνδεση

