


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	9,66
Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 11
Υλικό κατασκευής		PA 6.6
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA 6.6

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα**

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό