


Χύμα καλώδιο

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-40...90

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]
(κινούμενο)

-25...90

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

3025

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής
5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²

Κύκλοι κάμψης

> 2 Mio.

Τάνυση στρέψης

± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 100 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Γκρι, Ø 4,9 mm; όχι ακτινοβολημένο (μπορεί να ανακυκλωθεί); ανθεκτικό σε σπτίθες συγκόλλησης; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)