
E12387

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH080VAS0025E08

Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα.
Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη		Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...100
Βαθμός προστασίας		IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	1612,5
Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 46
Υλικό κατασκευής		PVC
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PVC
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E12387

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH080VAS0025E08

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 25 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Σύνδεση



Χρώματα κατά DIN 47100
Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο