


Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

PUCK D48 +90/-0 / W25


Εφαρμογή

Σχεδίαση

για βαλβίδα κλαπέτου

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	29
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm]	48
Υλικό κατασκευής	Στόχος κατάδειξης: PA 6; δείκτης: Σιλικόνη RAL 3020; κωνική βίδα βυθιζόμενης κεφαλής: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); βίδα άλεν με κεφάλι: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); σετ βίδας: \$1_4301; ακίδα ασφάλισης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)
Ροπή σύσφιξης [Nm]	2; (βίδες)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

βίδες
Σετ με βίδες: 2 x M5 x 10, Ανοξείδωτος χάλυβας
στόχοι
βίδα άλεν με κεφάλι: 1 x M5 x 6, Ανοξείδωτος χάλυβας
κωνική βίδα βυθιζόμενης κεφαλής: 1 x M5 x 8, Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ