


**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση εισόδου DC	[V]	4,5
Τάση εξόδου DC	[V]	18

Έξοδοι

Ολικό ρεύμα εξόδου	[A]	0,04
--------------------	-----	------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...40
Βαθμός προστασίας		IP 21

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF	[χρόνια]	341
------	----------	-----

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	393,3
Διαστάσεις	[mm]	141 x 82 x 34
Υλικό κατασκευής		ABS; Σιλικόνη

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Πράσινο
	Απεικόνιση κατάστασης μεταγωγής	Κίτρινο
Στοιχεία χειρισμού	μπουτόν μεμβράνης	ON / OFF
	μπουτόν μεμβράνης	Teach

Παρελκόμενα

Απαιτείται παρελκόμενο	μπαταρία 3 x AA / 1,5 V
------------------------	-------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------




Ελεγκτής αισθητήρων Testpak

SENSOR TESTPAK

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες quick-press: 4 x

Σύνδεση



BN	: Καφέ
BK	: μαύρο
WH	: Λευκό
BU	: Μπλε