


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MKS0010X04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 300 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-45...105

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

361,966

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 47

Υλικό κατασκευής

TPE

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPE

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ψευδάργυρος, με εποξειδική επίστρωση

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας



1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGH040MKS0010X04

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 10 m, TPE-S, μαύρο; 4 x 0,75 mm² / AWG 18**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ψευδάργυρος, με εποξειδική επίστρωση;
Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**

Χρώματα κλώνων :
BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό