




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MKS0005X04





Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-45...105
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	385,553
Διαστάσεις	[mm]	31 x 14,5 x 31
Υλικό κατασκευής		TPE
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPE
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ψευδάργυρος, με εποξειδική επίστρωση
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH040MKS0005X04

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, TPE-S, μαύρο; 4 x 0,75 mm² / AWG 18**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ψευδάργυρος, με εποξειδική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**

Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό