


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 300 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-10...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

362,874

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 47

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E18015



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PVC, μαύρο; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό