




Καλώδιο σύνδεσης

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S




Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...105
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	54,431
Υλικό κατασκευής		TPE
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPE
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Γκρι; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Επαφές: επίχρυσες

