


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 600 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

25,855

Σπείρωμα εγκατάστασης

1/2" NPT

Υλικό κατασκευής

Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

**Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογή**

RSTGB030VAS00.3-03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**

1	GN
2	RD
3	BK

BK = Χρώματα κλώνων :
GN = μαύρο
RD = Πράσινο
BK = Κόκκινο