


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-ring

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 600 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

63,503

Σπείρωμα εγκατάστασης

1/2" NPT

Υλικό κατασκευής

Ανοξείδωτος χάλυβας Ανοδιωμένο

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Ανοξείδωτος χάλυβας, Ανοδιωμένο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα


RSTGB050VAS00.3-05

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας, Ανοδιωμένο; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Χρώματα κλώνων :
GN =	Πράσινο
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
RD =	Κόκκινο
OG =	Πορτοκαλί
WH =	Λευκό