


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 DC
------------------	-----	----------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...90
---------------------------	------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	54,431
Σπείρωμα εγκατάστασης		1/2" NPT
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316)
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316)





Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGH040VAS0001-04

Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό