


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGB030ALS00.3-03


Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 600 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

36,287

Σπείρωμα εγκατάστασης

M20 x 1,5

Υλικό κατασκευής

Ορείχαλκος επινικελωμένος

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E18070



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογή

RSTGB030ALS00.3-03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

1	GN
2	BK
3	WH

BK = Χρώματα κλώνων :
GN = μαύρο
WH = Πράσινο
Λευκό