


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-ring

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 600 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

27,216

Σπείρωμα εγκατάστασης

M16 x 1,5

Υλικό κατασκευής

πλαστικό

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

πλαστικό

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα


RSTGB050PLS00.3-05

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: πλαστικό; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BU =	μαύρο
RD =	Μπλε
OG =	Κόκκινο
WH =	Πορτοκαλί
	Λευκό