


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 DC
------------------	-----	----------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...90
---------------------------	------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	22,68
Σπείρωμα εγκατάστασης		M20
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο ανοδιωμένο 10...20 μm
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Αλουμίνιο, ανοδιωμένο 10...20 μm

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο, ανοδιωμένο 10...20 μm





Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGH040ALS00.3-04

Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό