


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0002X04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-45...105

Βαθμός προστασίας

IP 68

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

158,757

Διαστάσεις

[mm]

31 x 14,5 x 31

Υλικό κατασκευής

TPE

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPE

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ψευδάργυρος, με εποξειδική επίστρωση

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH040MSS0002X04

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, TPE-S, μαύρο; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ψευδάργυρος, με εποξειδική επίστρωση; Επαφές: επίχρυσες



### Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :  
BK = μαύρο  
BN = Καφέ  
BU = Μπλε  
WH = Λευκό