


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 300 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...105

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

235,868

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 40

Υλικό κατασκευής

TPE

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPE

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 6 m, PVC, Γκρι; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Επαφές: επίχρυσες

