


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040VAS0040E04



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...105

Βαθμός προστασίας

IP 68

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

1424,279

Διαστάσεις

[mm]

31 x 14,5 x 31

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας



1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH040VAS0040E04

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 40 m, PVC, Γκρι; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti);  
Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**

5: Ελεύθερο  
Χρώματα κλώνων :  
BK = μαύρο  
BN = Καφέ  
BU = Μπλε  
WH = Λευκό