


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGB030VAS0020E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 300 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...105

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

5238,988

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


AD0GB030VAS0020E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 20 m, PVC, Γκρι; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



BK = Χρώματα κλώνων :
GN = μαύρο
WH = Πράσινο
Λευκό