





Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Εφαρμογή	
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	< 300 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...105
Βαθμός προστασίας	IP 68
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	63,503
Υλικό κατασκευής	TPE
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPE
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας	

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Επαφές: επίχρυσες





Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1,5 m, PVC, Γκρι; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti);
Επαφές: επίχρυσες

