


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

387,821

Σπείρωμα εγκατάστασης

M20 x 1,5

Υλικό κατασκευής

Ορείχαλκος επινικελωμένος

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογή


RSTGA030ALS00.3-03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 1/2", ίσιες; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Χρώματα κλώνων :
GN =	μαύρο
RD =	Πράσινο
WH =	Κόκκινο
	Λευκό