


Αντιστάτης τερματισμού δικτύου CAN

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

22,68

Διαστάσεις

[mm]

14,5 x 14,5 x 52,8

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Αντιστάτης τερματισμού δικτύου CAN


M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**