


Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	22,68
Σπείρωμα εγκατάστασης		1/4"-18NPT
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




E18327



Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

RDOGH050MSS00.3E05

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
WH =	Λευκό