
E19939

Κυτία διακλάδωσης



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...110 AC/DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-15...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	18 x 54 x 82
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		4
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E19939

Κυτία διακλάδωσης

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο