


## Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/0,35M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20054

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

## Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

## OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

## OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

## Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

350

# E20413



## Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/0,35M

|                         |                   |    |
|-------------------------|-------------------|----|
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης  | [mm]              | 20 |
| Υλικό κατασκευής        | Προσαρμογέας: PPE |    |
| Υλικό ίνας              | Γυαλί             |    |
| Υλικό κεφαλής ίνας      | Αλουμίνιο         |    |
| Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC               |    |
| Παρατηρήσεις            |                   |    |
| Τμχ συσκευασίας         | 1 τμχ             |    |