



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 4

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 2,4

Συνολικό μήκος [mm] 800

Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PPE

Υλικό ίνας Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας PVC

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ