


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-M6/0,29M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF; OOF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

200

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

36,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

25

Συνολικό μήκος

[mm]

290; (+20 mm)

**Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-00-P-A-M6/0,29M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PVC
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας	
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2	
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ