

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGB030MSS0005E03



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...80
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	279,3
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49,9
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGB030MSS0005E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, PVC, μαύρο, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου

**Σύνδεση**

BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
GN/YE =	Μπλε
	πράσινο/κίτρινο