

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

AD0GB030MSS0002E03



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...80
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	117,5
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49,9
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

AD0GB030MSS0002E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PVC, μαύρο, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



Σύνδεση



BN = Χρώματα κλώνων :
Καφέ
BU = Μπλε
GN/YE = πράσινο/κίτρινο