


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-M8/7.5M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20573

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M8

Συνολικό μήκος

[mm]

7500

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

E20471



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-M8/7.5M

Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ