


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-E3/1M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20492

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

1000

E20499



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-E3/1M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ