


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-E3 1m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20526

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

1000

E20501



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-E3 1m

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ