
E20522

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-E1/1m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OKF; OUF
OKF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	8
OUF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	8
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...150
Μηχανικά δεδομένα		
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	1
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	5
Συνολικό μήκος	[mm]	1000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό ίνας		Γυαλί

E20522

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-E1/1m

Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ