


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6/2,5m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

28

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

28

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

45

Συνολικό μήκος

[mm]

2500

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Γυαλί

E20525



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6/2,5m

Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ