



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20129

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm] 600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 20

Υλικό ίνας Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας Αλουμίνιο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ