


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-E1/1,5M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20492

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

45

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

45

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

1500

E20547



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-E1/1,5M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20103
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ