


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-R3/0,3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20062

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

300

E20550



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-R3/0,3M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	10
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE	
Υλικό ίνας	Γυαλί	
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο	
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	