


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/0,14M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

100; (+10 mm)

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Γυαλί

E20566



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/0,14M

Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ