
E20567

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-R3/0,3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OKF; OUF
OKF		
Εμβέλεια οπτικών ινών	[mm]	120
OUF		
Εμβέλεια οπτικών ινών	[mm]	120
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...150
Μηχανικά δεδομένα		
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		Υπό γωνία
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	10
Συνολικό μήκος	[mm]	300
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό ίνας		Γυαλί

E20567

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-M-V-R3/0,3M

Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ