


Κωδικός υπό κατάργηση

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

70

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

113,6

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M8

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Διάταξη ινών



Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-N-V-M8

Υλικό περιβλήματος ίνας	Vitalon
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M8
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M30
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ