


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-P-A-R6/1,2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

288

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Συνολικό μήκος

[mm]

1200

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PVC

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κολάρο στερέωσης:, E10221

E20581



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-P-A-R6/1,2M

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ