


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OBF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

200

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

20

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό ίνας

PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PE

E20607



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες, E20600
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ