


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

70

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

35

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό ίνας

PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PE

E20631



Φωτοκυτότταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες:, E20600
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ