



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OBF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 200

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...70

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες

Συνολικό μήκος [mm] 2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 30

Υλικό ίνας PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας PE

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά) Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες, E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ